

INLAY CC-M 58/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky 1415950000

Typ [INLAY CC-M 58/35](#)

GTIN (EAN) 4050118217254

Množství 1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	120 mm	Hloubka (v palcích)	4.7244 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0.315 inch
Šířka	76 mm	Šířka (v palcích)	2.9921 inch
Čistá hmotnost	74 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Verze	Držák na 10 značek	Šířka	76 mm
Rozsah provozní teploty, max.	130 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

Nákresy

Příklad použití

