


Podobné ilustraci



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
 - Odolné proti teple do 105 °C
- Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Červená |
| Číslo objednávky | 1418330000 |
| Typ | H35,0/32 DS RT |
| GTIN (EAN) | 4050118221626 |
| Množství | 50 items |
| Balení | volné |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (UR) | E354986 |

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 1.78 g |
|----------------|--------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické údaje

| | | | |
|---------------|---|-------|----------|
| Popis výrobku | Dutinka na vodič s plastovou manžetou, zvláštní velikost, červená | Verze | standard |
|---------------|---|-------|----------|

Kabelové koncovky

| | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|
| Průměr povrchu kontaktu (D1) | 8.3 mm | Délka povrchu kontaktu (L2) | 18 mm |
| Průměr objímky (D2) | 12.7 mm | Tloušťka plastové objímky (S2) | 0.4 mm |
| L1 v mm | 32.00 mm | Průřez propojení AWG, max. | AWG 2 |
| Tloušťka kovové objímky (S1) | 0.2 mm | Délka odizolování | 21 mm |
| Průřez vodiče | 35 mm ² | Barevný kód | DIN |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Výkres

