

**THM EL 100 GE 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Identifikace na míru: EL**

Nekonečné variace značek MultiMark tvoří ekonomickou alternativu pro běžné lišty na štítky a speciální značky.

Pro jakoukoliv šířku je možné přesně nakonfigurovat výšku pomocí softwaru a tím vytvořit perfektně souměrné značení. Čepel seřízne štítky na určenou velikost. Perfektní pro tvorbu velkých značek na funkční bloky a celé svorkovnice.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Verze            | THM, Značky na přístroje, 100 x , Žlutá |
| Číslo objednávky | <a href="#">1419980000</a>              |
| Typ              | THM EL 100 GE 30M                       |
| GTIN (EAN)       | 4050118223460                           |
| Množství         | 1 ROL                                   |

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0.08 mm  | Hloubka (v palcích) | 0.0031 inch |
| Výška          | 100 mm   | Výška (v palcích)   | 3.937 inch  |
| Délka          | 30000 mm | Délka (v palcích)   | 1181.1 inch |
| Čistá hmotnost | 491 g    |                     |             |

### Teploty

Rozsah provozní teploty -40...150 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Obecné údaje

|                               |                                                                    |               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Lepidlo                       | Akrylátové lepidlo                                                 |               |
| Počet na list                 | 1                                                                  |               |
| Metoda tisku                  | Tepelný přenos                                                     |               |
| Verze                         | Kontinuální, Samolepicí                                            |               |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-0                                                                |               |
| Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C                                                             |               |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C                                                             |               |
| Barevný                       | Žlutá                                                              |               |
| Halogen                       | Ne                                                                 |               |
| Délka                         | 30000 mm                                                           |               |
| Základní materiál             | Polyester                                                          |               |
| Tištěné znaky                 | bez                                                                |               |
| Počet značek v balení         | Forma napájení                                                     | Kotouč štítků |
| Schválení podle UL 969        | Ano                                                                |               |
| kompatibilní tiskárna         | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |               |
| Počet značek na kombinaci     | 1 Label reel = Device markers                                      |               |
| Rozsah provozní teploty       | -40...150 °C                                                       |               |
| Počet na roli                 | 1                                                                  |               |


### Značky na přístroje

Halogen Ne

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Nákresy**





## THM EL 100 GE 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednávací údaje

|                  |                            |            |  |
|------------------|----------------------------|------------|--|
| Typ              | RIBBON MM 110/360 SW       | Verze      |  |
| Číslo objednávky | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN)       | 4050118390049              |            |  |
| Množství         | 1 ST                       |            |  |