

**HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Verze            | Označení vodičů a kabelů, 9.5 - 19.1 mm, Žlutá |
| Číslo objednávky | <a href="#">1423280000</a>                     |
| Typ              | HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M                        |
| GTIN (EAN)       | 4050118227758                                  |
| Množství         | 1 items                                        |

## HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 1.5 mm   | Hloubka (v palcích) | 0.0591 inch |
| Šířka          | 30.9 mm  | Šířka (v palcích)   | 1.2165 inch |
| Délka          | 10000 mm | Délka (v palcích)   | 393.7 inch  |
| Čistá hmotnost | 444 g    |                     |             |

## Teploty

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -55...105 °C |
|-------------------------|--------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|                               |              |                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ tisku                     | prázdný      | Šířka                         | 30.9 mm                                                            |
| Rozsah provozní teploty, max. | 105 °C       | Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C                                                             |
| Barevný                       | Žlutá        | Halogen                       | Ne                                                                 |
| Délka                         | 10000 mm     | Základní materiál             | Polyolefin                                                         |
| Tištěné znaky                 | bez          | kompatibilní tiskárna         | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Rozsah provozní teploty       | -55...105 °C | Počet na roli                 | 1                                                                  |


## Označení vodičů a kabelů

|                                  |                         |                           |                    |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Halogen                          | Ne                      | Průřez vodiče, max.       | 70 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.              | 16 mm <sup>2</sup>      | Vnější prům. vodiče, max. | 19.1 mm            |
| Vnější prům. vodiče, min.        | 9.5 mm                  | Rychlost smršťování       | 2:1                |
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C                   | Šířka textového pole      | 0 mm               |
| Výška textového pole             | 30.7 mm                 | Vnější prům. vodiče       | 9.5 - 19.1 mm      |
| Průřez připojeného vodiče        | 16 - 70 mm <sup>2</sup> |                           |                    |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Nákresy**



## HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |            |
|---------------------|----------------------------|------------|
| Typ                 | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Verze      |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)          | 4050118228823              |            |
| Množství            | 1 ST                       |            |

### THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |       |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ                 | MULTIMARK ROLLER 115       | Verze |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1357420000</a> |       |
| GTIN (EAN)          | 4050118160314              |       |
| Množství            | 1 ST                       |       |
| Typ                 | MULTIMARK ROLLER 30        | Verze |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1357430000</a> |       |
| GTIN (EAN)          | 4050118160253              |       |
| Množství            | 1 ST                       |       |

## HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednávací údaje

|                  |                            |       |
|------------------|----------------------------|-------|
| Typ              | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">2672590000</a> |       |
| GTIN (EAN)       | 4050118708097              |       |
| Množství         | 1 ST                       |       |