


HSS-HF 1.6-3.2 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení vodičů a kabelů, 1.6 - 3.2 mm, Bílá
Číslo objednávky	1423340000
Typ	HSS-HF 1.6-3.2 EL W13M
GTIN (EAN)	4050118227581
Množství	1 items

HSS-HF 1.6-3.2 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.7 mm	Hloubka (v palcích)	0.0276 inch
Šířka	5.6 mm	Šířka (v palcích)	0.2205 inch
Délka	13000 mm	Délka (v palcích)	511.81 inch
Čistá hmotnost	110 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-55...105 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Šířka	5.6 mm
Rozsah provozní teploty, max.	105 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C
Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Délka	13000 mm	Základní materiál	Polyolefin
Tištěné znaky	bez	kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Rozsah provozní teploty	-55...105 °C	Počet na roli	1

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	1.5 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.5 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	3.2 mm
Vnější prům. vodiče, min.	1.6 mm	Rychlost smršťování	2:1
Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Šířka textového pole	0 mm
Výška textového pole	5.4 mm	Vnější prům. vodiče	1.6 - 3.2 mm
Průřez připojeného vodiče	0.5 - 1.5 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Nákresy



HSS-HF 1.6-3.2 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Verze
Číslo objednávky	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Množství	1 ST	

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze
Číslo objednávky	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 30	Verze
Číslo objednávky	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Množství	1 ST	

Příslušenství

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze
Číslo objednávky	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ST	