


RIBBON HSS HF EL 40/300 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Ink ribbon
Číslo objednávky	1426210000
Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300 SW
GTIN (EAN)	4050118228823
Množství	1 items

RIBBON HSS HF EL 40/300 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Šířka	40 mm	Šířka (v palcích)	1.5748 inch
Délka	300000 mm	Délka (v palcích)	11811 inch
Čistá hmotnost	115 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001694	ETIM 9.0	EC001694
ETIM 10.0	EC001694	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		