

## HDC MDU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Slepý modul, Počet pólů: 0, bez, Bez kontaktů, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0.5
Číslo objednávky	<a href="#">1429040000</a>
Typ	HDC MDU
GTIN (EAN)	4050118233421
Množství	1 items

## HDC MDU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	20.6 mm	Výška (v palcích)	0.811 inch
Šířka	7.15 mm	Šířka (v palcích)	0.2815 inch
Čistá hmotnost	2.58 g		

## Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## Obecné údaje

Počet pólů	0	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Cykly zapojování	≥ 500	Typ	Bez kontaktů
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Řada	ModuPlug	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	0.5



## Verze

Typ připojení bez

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

## Nákresy



## HDC MDU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Elektrické moduly



#### Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MDU	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1429040000</a>	Slepý modul, Počet pólů: 0, bez, Bez kontaktů, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0.5	
GTIN (EAN)	4050118233421		
Množství	1 ST		