


HDC MHP100 PE MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Napájecí modul, 1000 V, 100 A, Počet pólů: 1, Nalisované připojení, Zástrčka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
Číslo objednávky	1429090000
Typ	HDC MHP100 PE MC
GTIN (EAN)	4050118233537
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	40.1 mm	Výška (v palcích)	1.5787 inch
Šířka	14.5 mm	Šířka (v palcích)	0.5709 inch
Čistá hmotnost	57 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Počet pólů	1	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Odpor izolace	1012 Ω	Cykly zapojování	≥ 500
Typ	Zástrčka	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Řada	ModuPlug	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	1000 V
Jmenovité napětí: podle UL/CSA	1000 V DC (IEC)	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	8 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	100 A	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1

PE připojení, údaje

Typ připojení PE Nalisované připojení

Verze

Typ připojení Nalisované připojení

Klasifikace



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP100 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com



HDC MHP100 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krimpované kontakty 100 A



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP100 M 10	Verze
Číslo	1435750000	Zástrčný, stříbrné, 10 - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118240566	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MHP100 M 16	Verze
Číslo	1435760000	Zástrčný, stříbrné, 16 - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118240689	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MHP100 M 25	Verze
Číslo	1435770000	Zástrčný, stříbrné, 25 - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118240573	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MHP100 M 35	Verze
Číslo	1435780000	Zástrčný, stříbrné, 35 - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118240672	
Množství	10 ST	

Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozepínání kontaktů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Verze
Číslo	1480380000	ModuPlug, Nástroj na vyjmutí kontaktu
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118288933	
Množství	1 ST	