

HDC MHP100 PE FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Napájecí modul, 1000 V, 100 A, Počet pólů: 1, Nalisované připojení, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
Číslo objednávky	1429110000
Typ	HDC MHP100 PE FC
GTIN (EAN)	4050118233360
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	43.35 mm	Výška (v palcích)	1.7067 inch
Šířka	14.5 mm	Šířka (v palcích)	0.5709 inch
Čistá hmotnost	52.5 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Počet pólů	1	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Odpor izolace	1012 Ω	Cykly zapojování	≥ 500
Typ	Zásuvka	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Zinek
Řada	ModuPlug	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	1000 V
Jmenovité napětí: podle UL/CSA	1000 V DC (IEC)	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	8 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	100 A	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1

PE připojení, údaje

Typ připojení PE Nalisované připojení



Verze

Typ připojení Nalisované připojení

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Nákresy



HDC MHP100 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krimpované kontakty 100 A



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP100 F 10	Verze
Číslo	1435790000	Zásuvka, stříbrné, 10 - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118240580	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MHP100 F 16	Verze
Číslo	1435810000	Zásuvka, stříbrné, 16 - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118240757	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MHP100 F 25	Verze
Číslo	1435820000	Zásuvka, stříbrné, 25 - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118240801	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MHP100 F 35	Verze
Číslo	1435830000	Zásuvka, stříbrné, 35 - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118240696	
Množství	10 ST	

Různé



Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Verze
Číslo	1480380000	ModuPlug, Nástroj na vyjmutí kontaktu
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118288933	
Množství	1 ST	