



Nelepící značky balené v rolích THM ET S7 se používají na označení modulů SIMATIC ET 200S a S7 od společnosti Siemens.

Software M-Print® PRO lze použít pro jednotlivý tisk štítků THM ET S7 pomocí tiskárny THM. Štítky lze snadno oddělit. Tiskárna THM MultiMark zajišťuje vysoce odolný tisk.

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Vkládací značky, 90 x 8 mm, Bílá
Číslo objednávky	1429420000
Typ	THM UR20 WS
GTIN (EAN)	4050118233858
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	90 mm	Výška (v palcích)	3.5433 inch
Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0.315 inch
Čistá hmotnost	289.52 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Počet na list	1000
Metoda tisku	Tepelný přenos
Verze	Samolepicí
Šířka	8 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	Bílá
Halogen	Ano
Základní materiál	Vinylová fólie
Tištěné znaky	bez
Počet značek v balení	Forma napájení Kotouč štítků
Schválení podle UL 969	Ne
kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Insert markers
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
Počet na roli	1000

Značky na přístroje

Halogen Ano

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy



Příslušenství**Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	2005070000	Inkoustová páska	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Množství	1 ST		