Datový list

ESO UR20 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení svorek, Vkládací značky, 90 x 8 mm, Bílá
Číslo objednávky	1429430000
Typ	ESO UR20 DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4050118233865
Množství	10 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2025-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	THM UR20 WS

Datový list

ESO UR20 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	90 mm	Výška (v palcích)	3.5433 inch
Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0.315 inch
Čistá hmotnost	11.35 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40…80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	9		
Orientace tisku	vodorovně a svisle		
Počet na list	60		
Šířka	8 mm		
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB		
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Barevný	Bílá		
Základní materiál	Papír		
Tištěné znaky	bez		
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky	
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = Insert markers		
Rozsah provozní teploty	-40…80 °C		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

ESO UR20 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

