

IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | FrontCom, Jednotlivý rám, Kovový kryt, Zamykatelná, s klíčem |
| Číslo objednávky | 1450540000 |
| Typ | IE-FC-SFM-KEY2 |
| GTIN (EAN) | 4050118255478 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus) | E223801 |

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------|---------|----------------------|-------------|
| Hloubka | 27.5 mm | Hloubka (v palcích) | 1.0827 inch |
| Výška | 134 mm | Výška (v palcích) | 5.2756 inch |
| Šířka | 67 mm | Šířka (v palcích) | 2.6378 inch |
| Tloušťka stěny, min. | 1 mm | Tloušťka stěny, max. | 5 mm |
| Čistá hmotnost | 530 g | | |

Teploty

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | Provozní teplota | -40 °C...70 °C |
| Teplota instalace | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------|--|---------------|------------------------|
| Typ produktu | Jednotlivý rám, Kovový kryt, Zamykatelná, s klíčem | Stupeň krytí | IP65, v zavřeném stavu |
| Stupeň krytí (UL) | Type 12 | Materiál rámu | Tlakově litý zinek |
| Materiál krytu | Tlakově litý zinek, práškově lakováno | | |

Obecné standardy

| | | | |
|----------------------|------------------|--------------------|------------|
| Č. osvědčení (cURus) | E223801 | Č. osvědčení (DNV) | TAA000022B |
| Č. osvědčení (CSA) | 2000039-80039714 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Jednotka: mm

Výřez instalace



Jednotka: mm

Rozměrový výkres



Jednotka: palce

Výřez instalace



Jednotka: palce

IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství pro FrontCom Vario



Všeobecné objednávací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | IE-FC-PWPC | Verze | |
| Číslo | 1450820000 | FrontCom, Dotyková ochrana, Jednotlivý rám | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Čisté, lepicí zadní strana



SM je štítek MultiCard pro značení řídicích a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet CONNECT nebo Plotter.

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm nebo 30 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ | SM 27/18 K MC NE WS | Verze | |
| Číslo | 1707270000 | SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Bílá | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4008190925116 | | |
| Množství | 80 ST | | |
| Typ | SM 27/18 K MC NE SI | Verze | |
| Číslo | 1713760000 | SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Stříbrná | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4008190331177 | | |
| Množství | 80 ST | | |

IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SM 27/18 K MC NE GR | Verze |
| Číslo | 1073340000 | SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Šedá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248831425 | |
| Množství | 80 ST | |

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Verze |
| Číslo | 1736181044 | ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| Množství | 200 ST | |

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ | SDS 0.4X2.5X75 | Verze |
| Číslo | 9009030000 | Šroubovák, Šroubovák |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | |
| Množství | 1 ST | |

IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Křížový šroubovák, Pozidriv



Křížový šroubovák, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, výstup podle ISO 8764/1-PZ, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------|--|
| Typ | SDK PZ1 | Verze | |
| Číslo | 9008530000 | Šroubovák, Šroubovák | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248056521 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Pravouhlá raznice pro frontcom



Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------|--|
| Typ | KOK 52 X 91 | Verze | |
| Číslo | 2008410000 | Sheet holes | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118394177 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Nářadí



- Přetlakový ventil chrání před přetížením
- Hlava válce s úhlem 90°
- Hlavu pod úhlem je možné otočit o 360°
- Ergonomická rukojeť automaticky zaskočí zpátky díky pružině
- Odpadní kus se již nikdy nezachytí díky trojitému členění
- Hydraulický průbojník vyrobený z vysokopevnostního hliníku (přibl. 40% hmotnostní úspora)
- Výrazně snížená životnost při použití plechů z nerezové oceli

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------|--|
| Typ | IE-KO-HAT | Verze | |
| Číslo objednávky | 1966810000 | Sheet holes | |
| GTIN (EAN) | 4032248659630 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Příslušenství pro FrontCom Vario



Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|---------------------|----------------------------|---|--|
| Typ | IE-FC-KEY2 | Verze | |
| Číslo objednávky | 2066650000 | FrontCom, Náhradní klíč, Dvojitý rám, Různé | |
| GTIN (EAN) | 4050118415056 | | |
| Množství | 1 ST | | |