Datový list

IE-FCI-PWB-DE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Vložka Power velká, Typ F, Samice, DE
Číslo objednávky	1450730000
Typ	IE-FCI-PWB-DE
GTIN (EAN)	4050118255546
Množství	1 items

Datový list

IE-FCI-PWB-DE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	33 g

Teploty

Skladovací teplota	-10 °C...70 °C	Provozní teplota	-5 °C...40 °C
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Stupeň krytí	IP20	Typ vložky	Vložka Power velká
Plocha konektoru	Typ F	Požární zatížení	770 kJ

Technické údaje

Jmenovité napětí (AC)	250 V	Hlavní materiál krytu	Polykarbonát PC
Jmenovitý proud	16 A		

Upnutelné vodiče

Délka odizolování	10 mm	
Typ připojení	PUSH IN	
Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou	min.	1.5 mm²
	max.	1.5 mm²
Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní bez dutinky	min.	1.5 mm²
	max.	2.5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevný	min.	1.5 mm²
	max.	2.5 mm²
Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou	min.	1.5 mm²
	max.	1.5 mm²
Průřez připojení vodiče, flexibilní bez dutinky	1.5 ... 2.5 mm²	
Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní bez dutinky	1.5 ... 2.5 mm²	
Průřez připojení vodiče, pevný	1.5 ... 2.5 mm²	
Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou	1.5 ... 1.5 mm²	
Průřez připojení vodiče, flexibilní bez dutinky	min.	1.5 mm²
	max.	2.5 mm²
Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou	1.5 ... 1.5 mm²	

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Obecné standardy

Č. osvědčení (DNV)	TAA000022B

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



IE-FCI-PWB-DE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Adaptér na lištu pro konektorové vložky

Díky společnosti Weidmüller můžete získat vše, co potřebujete, od jediného dodavatele - včetně příslušenství pro průmyslový Ethernet.
Výhody pro vás:
- nástroje
- zkušební přístroje
- kabelové průchodky
- rozvaděčové připojení
- značky
- kryty proti prachu
- zdroje napájení
- přepěťová ochrana

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-DINRAIL-AD-PWB	Verze
Číslo objednávky	2534680000	
GTIN (EAN)	4050118546354	
Množství	1 ST	