



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Vložka Power US, Typ B, Patice, US
Číslo objednávky	1450800000
Typ	IE-FCI-PWS-US
GTIN (EAN)	4050118255638
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E479233
Č. osvědčení (cURus)	E340886

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	10.76 g
----------------	---------

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-20 °C...85 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Stupeň krytí	IP20 (přední strana)	Typ vložky	Vložka Power US
Plocha konektoru	Typ B		

Technické údaje

Odpor kontaktu	≤ 30 mΩ	Jmenovité napětí (AC)	125 V
Hlavní materiál krytu	PA 66	Odpor izolace	≥ 100 MΩ @ 500 V DC
Jmenovitý proud	15 A		

Upnutelné vodiče

Typ připojení	Pájené připojení, FS 4,8 x 0,8	Průřez připojení vodiče, flexibilní bez dutinky	...
Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní bez dutinky	...	Průřez připojení vodiče, pevný	...
Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou	...	Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou	...

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu	≤ 30 mΩ	Odpor izolace	≥ 100 MΩ @ 500 V DC
----------------	---------	---------------	---------------------

Obecné standardy

Č. osvědčení (cURus)	E340886	Č. osvědčení (DNV)	TAA000022B
Č. osvědčení (UR)	E479233		

Technické údaje**Důležitá poznámka**


Informace o produktu Pro americké zásuvky je povinná ochrana proti dotyku (příslušenství 1491920000 nebo 1450820000)

Klasifikace


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Příslušenství

stíněné



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FC-SP-PWU/2ST	Verze	
Číslo	1450620000	FrontCom, Vkládací deska, stíněné	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118255270		
Množství	1 ST		

nestíněné



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FC-IP-PWU/2ST	Verze	
Číslo	1450700000	FrontCom, Vkládací deska, nestíněné	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118255607		
Množství	1 ST		
Typ	IE-FC-IP-PWU/1ST/CB	Verze	
Číslo	1543710000	FrontCom, Vkládací deska, nestíněné	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118348927		
Množství	1 ST		