

VG M40 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Mosazné kabelové průchodky vhodné pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu Ex e (zvýšená bezpečnost). Jsou testovány v souladu se současnými normami a standardy IEC/EN 60079-0 a také splňují certifikaci ATEX.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1460090000
Typ	VG M40 EXE MS
GTIN (EAN)	4050118266207
Množství	10 items

VG M40 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení	CE
Certifikace	EAC; ATEX
Schválení	
ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	59 mm	Výška (v palcích)	2.3228 inch
Délka	59 mm	Délka (v palcích)	2.3228 inch
Čistá hmotnost	211 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	32 mm	Vnější průměr kabelu, min.	22 mm
Těsnicí O-kroužek	NBR	Stupeň krytí s GWDR	IP66, IP68
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1.5 mm	Halogen	Ano
Standardy	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31	AF velikost 1	45 mm
AF velikost 2	45 mm	Stupeň krytí	IP66, IP68 - 6 barů (30 min.)
Kabelová průchodka	metrické	Základní materiál	Mosaz poniklovaná
Těsnění	CR	Vnější závit	M 40
Délka závitu	18 mm	Poznámka: třída ochrany	Prosíme povšimněte si informací v návodu k instalaci.
Pokyny k instalaci	Viz návod k instalaci	Upínací vložka	Neoprén

Čísla certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	IMQ 11 ATEX 038 X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (GOST)	POCC TR.05.B04161		

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Pro tloušťky stěny skříně menší nebo rovné 3 mm (např. kryty Klippon STB) musí být použito další ploché těsnění - NP GWDR. Další plochá těsnění jsou součástí balení.
----------------------	---

VG M40 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

VG M40 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Mosazné pojistné matice, poniklované**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M40 MS	Verze
Číslo objednávky	1737030000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 40, 5 mm, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190956509	
Množství	50 ST	