

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 6,3x32 mm ve velikostech od 500 mA do 12,5 A.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Miniaturní pojistka, mžikový, 7 A, G-Si. 6,3 x 32
Číslo objednávky	1460630000
Typ	GZ 7.0A/F
GTIN (EAN)	4050118266726
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6.3 mm	Hloubka (v palcích)	0.248 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1.2598 inch
Šířka	6.3 mm	Šířka (v palcích)	0.248 inch
Čistá hmotnost	2.11 g		

Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Příslušenství pojistek

Údaje materiálu

Barevný Světle šedá

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno
-------------------	--------------	-------------	----------

Data hodnocení

Jmenovité napětí	500 V	Jmenovitý proud	7 A
------------------	-------	-----------------	-----

Pojistky

Optický funkční displej	Ne	Kazetová pojistka	G-Si. 6,3 x 32
Proud	7 A	Verze	Příslušenství pojistek
Barevný	Světle šedá	Jmenovitý vypínací výkon	1.5 kA
Vlastnosti	mžikový		

Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01
ECLASS 13.0	27-14-20-01	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		