



Skupinové držáky na značky SchT 5 S se připínají přímo na lištu TS 32 (G-lišta) nebo na lištu TS 35 (cylindrová lišta). Je tudíž možné označit svorkovnici páskovým označením bez ohledu na její typ.

SchT 5 a SchT 5 S jsou vybaveny ochrannými pásky ESO 5, STR 5.

SchT 7 je otočný skupinový nosič značek na zasouvací štítky, který umožňuje snadný přístup k upínacímu šroubu. SchT 7 se používá s ochrannými pásky ESO 7, STR 7 nebo DEK 5.

Zasouvací štítky a ochranné pásky neleznete pod záložkou „Příslušenství“.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SCHT, Označení svorek, 44,5 x 9,5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Šedá
Číslo objednávky	1461730000
Typ	SCHT 5 S GR
GTIN (EAN)	4050118267709
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	44.5 mm	Výška (v palcích)	1.752 inch
Šířka	9.5 mm	Šířka (v palcích)	0.374 inch
Čistá hmotnost	3.64 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Orientace tisku	vodorovně a svisle	
Šířka	9.5 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Šedá	
Základní materiál	Polyamid 66	
Počet značek v balení	Forma napájení	Díl komponentu
Počet značek na kombinaci	1 Component part = Terminal marker	
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	

Označení konektorů


Rozteč v mm (P)	5.00 mm
-----------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

Příslušenství

ESO vkládací štítky



Všeobecné objednací údaje

Typ	ESO 5 S DIN A4 WS	Verze	
Číslo	1631920000	Označení svorek, Vkládací značky, 40 x 7 mm, Bílá	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190206673		
Množství	10 ST		

STR průhledné proužky



Všeobecné objednací údaje

Typ	STR 5 S F.SCHT 5 S	Verze	
Číslo	1631940000	Označení svorek, Ochranný kryt, 40 x 7 mm, Transparentní	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190206697		
Množství	20 ST		

Prázdné



Značky ELS MultiCard lze potisknout na tiskárně PrintJet, plotteru nebo tiskárně SMark. Barevný tisk na tiskárně PrintJet ADVANCED umožňuje tvorbu poutavých identifikačních značek na kabely a svorkovnice.

ELS 6/30 pro použití s kabelovými značkami WKM 8/30 nebo držáky na štítky EM 8/30

ELS 7/40 pro použití s držáky na štítky SchT5S

ELS 16/40 pro použití s kabelovými značkami WKM 18/43 nebo držáky na štítky SchT5

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Příslušenství

Všeobecné objednáací údaje

Typ	ELS 7/40 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	1045640000	ELS, Vkládací značky, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4032248836086	
Množství	40 ST	
Typ	ELS 7/40 MC NE GE	Verze
Číslo objednávky	1045650000	ELS, Vkládací značky, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4032248779635	
Množství	40 ST	