

**THM EL VIN 12 GE 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Identifikace na míru: EL**

Nekonečné variace značek MultiMark tvoří ekonomickou alternativu pro běžné lišty na štítky a speciální značky.

Pro jakoukoliv šířku je možné přesně nakonfigurovat výšku pomocí softwaru a tím vytvořit perfektně souměrné značení. Čepel seřízne štítky na určenou velikost. Perfektní pro tvorbu velkých značek na funkční bloky a celé svorkovnice.

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	THM, Značky na přístroje, 12 x , Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">1463800000</a>
Typ	THM EL VIN 12 GE 30M
GTIN (EAN)	4050118269932
Množství	1 ROL

## THM EL VIN 12 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0.4724 inch
Délka	30000 mm	Délka (v palcích)	1181.1 inch
Čistá hmotnost	60.72 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...80 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	
Počet na list	1	
Metoda tisku	Tepelný přenos	
Verze	Kontinuální, Samolepicí	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Žlutá	
Halogen	Ano	
Délka	30000 mm	
Základní materiál	Vinylová fólie	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Schválení podle UL 969	Ne	
kompatibilní tiskárna	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Device markers	
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C	
Počet na roli	1	


## Značky na přístroje

Halogen Ano

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Nákresy**



## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Množství	1 ST		