

THM EL VIN 12 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Identifikace na míru: EL

Nekonečné variace značek MultiMark tvoří ekonomickou alternativu pro běžné lišty na štítky a speciální značky. Pro jakoukoliv šířku je možné přesně nakonfigurovat výšku pomocí softwaru a tím vytvořit perfektně souměrné značení. Čepel seřízne štítky na určenou velikost. Perfektní pro tvorbu velkých značek na funkční bloky a celé svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Značky na přístroje, 12 x , Žlutá
Číslo objednávky	1463800000
Typ	THM EL VIN 12 GE 30M
GTIN (EAN)	4050118269932
Množství	1 ROL

THM EL VIN 12 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0.4724 inch
Délka	30000 mm	Délka (v palcích)	1181.1 inch
Čistá hmotnost	60.72 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo		
Počet na list	1		
Metoda tisku	Tepelný přenos		
Verze	Kontinuální, Samolepicí		
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB		
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Barevný	Žlutá		
Halogen	Ano		
Délka	30000 mm		
Základní materiál	Vinylová fólie		
Tištěné znaky	bez		
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků	
Schválení podle UL 969	Ne		
kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS		
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Device markers		
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C		
Počet na roli	1		


Značky na přístroje

Halogen Ano

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy



Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Množství	1 ST		