

THM MT30X 101/74 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Značky THM nabízejí vynikající kvalitu tisku díky technologii tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pod Windows umožňuje plnit všechny typy požadavků na značení.

- K dispozici jsou štítky z vysoce kvalitního polyesteru v různých barvách nebo levné papírové štítky
- Štítky jsou v tiskárně automaticky polohovány pro perfektní zaměření tisku na každém štítku.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | THM, Značky na přístroje, 74 x 101 mm, Červená |
| Číslo objednávky | 1466270000 |
| Typ | THM MT30X 101/74 RT |
| GTIN (EAN) | 4050118272567 |
| Množství | 1 items |

THM MT30X 101/74 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.08 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0031 inch |
| Výška | 74 mm | Výška (v palcích) | 2.9134 inch |
| Šířka | 101 mm | Šířka (v palcích) | 3.9764 inch |
| Čistá hmotnost | 614 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...150 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

| | | |
|-------------------------------|--|---------------|
| Lepidlo | Permanentní akrylový kopolymer | |
| Metoda tisku | Tepelný přenos | |
| Verze | Samolepicí, bez obsahu halogenů | |
| Šířka | 101 mm | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | |
| Barevný | Červená | |
| Halogen | Ne | |
| Základní materiál | Polyester | |
| Tištěné znaky | bez | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | Kotouč štítků |
| kompatibilní tiskárna | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | |
| Počet značek na kombinaci | 1 Label reel = Device markers | |
| Rozsah provozní teploty | -40...150 °C | |
| Počet na roli | 500 | |


Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Nákresy



THM MT30X 101/74 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|------------|--|
| Typ | RIBBON MM 110/360 SW | Verze | |
| Číslo objednávky | 2005070000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | | |
| Množství | 1 ST | | |