

**STRIPAX ULTIMATE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
Číslo objednávky	<a href="#">1468880000</a>
Typ	STRIPAX ULTIMATE
GTIN (EAN)	4050118274158
Množství	1 items

## STRIPAX ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	99 mm	Výška (v palcích)	3.8976 inch
Šířka	190 mm	Šířka (v palcích)	7.4803 inch
Čistá hmotnost	174.63 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k odizolování
---------------	-----------------------

### Nástroje k odizolování

Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s izolací bez obsahu halogenů	Průřez vodiče (kapacita odřezávání)	6 mm <sup>2</sup>
Odizolovací rozsah AWG, max.	10 AWG	Odizolovací rozsah AWG, min.	24 AWG
Délka odizolování, max.	25 mm	Průřez vodiče, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0.25 mm <sup>2</sup>		

### Klasifikace


ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**STRIPAX ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Nákresy**



**Příklad použití**



**Příklad použití**



## STRIPAX ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Příslušenství / náhradní díly



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kably s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	ERME SPX UL	Verze
Číslo	<a href="#">1471390000</a>	Příslušenství, Držák řezacího nástroje
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118278248	
Množství	1 ST	
Typ	ERTE KLBC SPX UL	Verze
Číslo	<a href="#">2571500000</a>	Příslušenství, Výměnná upínací čelist
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118582123	
Množství	1 ST	