

Obrázek výrobku

Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Stříbřitě šedá, 150 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 37.00, Izolované: Ne, Šířka: 10 mm
Číslo objednávky	1469080000
Typ	WQV 50N/5/3/1
GTIN (EAN)	4050118359268
Množství	5 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2023-11-28T00:00:00+01:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	28.8 mm	Hloubka (v palcích)	1.1339 inch
Výška	84 mm	Výška (v palcích)	3.3071 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0.3937 inch
Čistá hmotnost	65.64 g		

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Pro svorky

Údaje materiálu

Základní materiál pocínovaná měď Barevný Stříbřitě šedá

Další technická data

Typ upevnění Přišroubováno Návod k instalaci Přímá montáž

Data hodnocení

Jmenovitý proud 150 A

Rozměry

Rozteč v mm (P) 37.00 mm

Všeobecně

Počet pólů 3 Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Příslušenství

pomocná připojení



Další připojení umožňuje samostatná odbočka napětí. Tu lze použít například pro nouzový zdroj napájení před hlavním vypínačem nebo pouze jako dodatečné připojení v aplikaci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VH 27.4/8/6.4	Verze	
Číslo objednávky	1967090000	W řada, Distanční pouzdro	
GTIN (EAN)	4032248738700		
Množství	5 ST		