

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Adaptéry M8/M12 a M12/M8 slouží pro rychlé zavedení velikosti zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|----------------------------|
| Verze | Konektor Y, M8 / M12 |
| Číslo objednávky | 1473460000 |
| Typ | SAI-ADAPT-M8/M12 3P |
| GTIN (EAN) | 4050118279696 |
| Množství | 1 items |

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E307231 |

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|---------|
| Čistá hmotnost | 12.32 g |
|----------------|---------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|----------------------|------|--------------|-------------------------|
| Počet pólů | 3 | Kódování | M12 = A kód, M8 = žádné |
| Jmenovité napětí | 24 V | Stupeň krytí | IP67 |
| Závažnost znečištění | 3 | | |

Údaje o připojení

| | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------|
| Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor | M8 konektor samec | Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor | M12 konektor samice |
| Utahovací moment | M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm | | |

Standardy

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Standardní konektor | IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104 |
|---------------------|----------------------------------|

Obecné údaje

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|-------------------------|
| Počet pólů | 3 | Kódování | M12 = A kód, M8 = žádné |
| Připojovací závit | M8 / M12 | Jmenovité napětí | 24 V |
| Stupeň krytí | IP67 | Závažnost znečištění | 3 |
| Připojení 1 | M8/M12 | Připojení 2 | Šroub |
| Vnější prům. vodiče | - | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 | | |

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres




Schéma připojení

