

**HDC HP ABGH COVER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ochranný kryt je vyroben z hliníku odolného proti mořské vodě pomocí lití pod tlakem.

Vysoké standardy ochrany před vodou a prachem a také obzvláště vysoká odolnost proti nárazům tvoří charakteristické znaky této řady krytů.

Důmyslný dvojitý povrch zajišťuje dlouhá léta spolehlivosti.

Všechny šrouby, krimpované kontakty a další externí díly příslušenství jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné proti korozi.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	HDC pouzdra, Kryt
Číslo objednávky	<a href="#">1473470000</a>
Typ	HDC HP ABGH COVER
GTIN (EAN)	4050118279917
Množství	1 items

## HDC HP ABGH COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	41.3 mm	Šířka (v palcích)	1.626 inch
Průměr	55 mm	Čistá hmotnost	121 g

## Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 120 °C
---------------	-------------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Rozměry

Šířka	41.3 mm
-------	---------

## Všeobecné údaje

Design pouzdra	Kryt	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Barevný	černá (podobná odstínu RAL 9005)	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Provedení povrchu	Práškové lakování	Typ	Kryt
Základní materiál	tlakově litý hliník	Řada	HighPower
Neobsahuje halogeny	false	EMC kryty	Ano
Stupeň krytí	IP68 v uzamčeném stavu		

## Všeobecné údaje

Barevný	černá (podobná odstínu RAL 9005)	Provedení povrchu	Práškové lakování
Typ	Kryt	Materiál pláště	Tlakově litý hliník
Základní materiál	tlakově litý hliník	Řada	HighPower
Materiál těsnění	EPDM		

## Důležitá poznámka

Informace o produktu V závislosti na zamýšleném provozu mohou interně generovaná napětí překrývat pracovní napětí a obsahovat odpovídající špičky. Je nutné zajistit, aby tato špičková napětí nepřekročila jmenovité napětí. V případě aplikací mimo tuto specifikaci nás prosím kontaktujte.

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		