



Pro vodiče od 0,25 do 6,0 mm² (AWG 24–10)
pozinkovaná měď
rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodáváno volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 5 mm, 5 mm, Ne
Číslo objednávky	1475640000
Typ	H0,34/5
GTIN (EAN)	4050118282238
Množství	1000 items
Balení	volné

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda
UL File Number Search [Web UL](#)
Č. osvědčení (cULus) E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.02 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku Dutinka na vodič bez plastové manžety Verze standard

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	0.85 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	5 mm
Průměr objímky (D2)	1.8 mm	L1 v mm	5.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 22	Délka odizolování	5 mm
Průřez vodiče	0.34 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Nákresy

