


Podobné ilustraci

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Pás kabelových dutinek (50 kusů)
- Pás kabelových dutinek na cívce (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
Číslo objednávky	1476320000
Typ	H1,0/14D R SP
GTIN (EAN)	4050118283198
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E354986

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.1 g
----------------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, červená	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	1.4 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm
Průměr objímky (D2)	3 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.25 mm
L1 v mm	14.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 17
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm	Délka odizolování	10 mm
Průřez vodiče	1 mm ²	Barevný kód	DIN

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

