

Objednávky pouze na  
požádání



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Automatic stripper and crimper
Číslo objednávky	<a href="#">1476920000</a>
Typ	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	420 mm	Hloubka (v palcích)	16.5354 inch
Výška	425 mm	Výška (v palcích)	16.7323 inch
Šířka	470 mm	Šířka (v palcích)	18.5039 inch
Čistá hmotnost	38000 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1




### PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Rozsah odizolování	0,34 – 4 mm <sup>2</sup> (~ AWG 22 – 12)	Hlavice	Elektropneumatický
Doba pulzu	přibližně 1,5 s	Nalisování koncovek	Quadrocrimp
Průřez koncovek, max.	4 mm <sup>2</sup>	Průřez koncovek, min.	0.34 mm <sup>2</sup>
Délka nalisování koncovek	6/8/10/12 mm	Spotřební materiál	volná kabelová oka, s plastovým límcem
Délka koncové dutinky na vodiče	12/14/16/18 mm	Připojení stlačeného vzduchu	5 bar
Elektrické připojení	100-240 V / 50/65 Hz		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

**Nákresy**



## Příslušenství

### Příslušenství / náhradní díly



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřiditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	SOT 1,0 CA 100-2.5	Verze
Číslo	<a href="#">1477050000</a>	Automatické přístroje, Náhradní díl
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118283877	
Množství	1 ST	
Typ	SOT 2,5 CA 100-2.5	Verze
Číslo	<a href="#">1477040000</a>	Automatické přístroje, Náhradní díl
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118283860	
Množství	1 ST	
Typ	URS 0.34 CA 100-2.5	Verze
Číslo	<a href="#">1550340000</a>	Automatické přístroje, Náhradní díl
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118357110	
Množství	1 ST	
Typ	URS 4.0 CA 100-2.5	Verze
Číslo	<a href="#">1550250000</a>	Automatické přístroje, Náhradní díl
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118356946	
Množství	1 ST	
Typ	HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	Verze
Číslo	<a href="#">1476900000</a>	Příslušenství, Náhradní díl
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118283655	
Množství	1 ST	
Typ	HUEHABA 0.5 CA 100-2.5	Verze
Číslo	<a href="#">1476850000</a>	Příslušenství, Náhradní díl
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118283709	
Množství	1 ST	
Typ	HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	Verze
Číslo	<a href="#">1476870000</a>	Příslušenství, Náhradní díl
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118283723	
Množství	1 ST	
Typ	HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	Verze
Číslo	<a href="#">1476880000</a>	Příslušenství, Náhradní díl
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118283587	
Množství	1 ST	

## Příslušenství

Typ	HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	Verze
Číslo	<a href="#">1476890000</a>	Příslušenství, Náhradní díl
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118283747	
Množství	1 ST	
Typ	LIFI 1.0 CA 100-2.5	Verze
Číslo	<a href="#">1550370000</a>	Automatické přístroje, Náhradní díl
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118356878	
Množství	1 ST	
Typ	LIFI 2.5 CA 100-2.5	Verze
Číslo	<a href="#">1550350000</a>	Automatické přístroje, Náhradní díl
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118356861	
Množství	1 ST	
Typ	AIMESA V	Verze
Číslo	<a href="#">9050180000</a>	Příslušenství, Sada čepelí
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190343378	
Množství	1 ST	