

Pouze pro Evropu

Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Mounting tool
Číslo objednávky	1479110000
Typ	AKKU DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118348712
Množství	1 items

AKKU DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	70 g
----------------	------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Baterie pro DMS PRO
---------------	---------------------

Elektrický šroubovák

Výstup nabíječky	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Vstup nabíječky	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Volnoběh	200 u. 600 min-1	Jmenovité napětí	3.6 V
Držák bitu	1/4" DIN 3126 tvar E6.3	Dobíjecí baterie	Lithiová baterie
Napětí baterie	3.6 V	Max. utahovací moment spojky	3 Nm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001199	ETIM 9.0	EC001199
ETIM 10.0	EC001199	ECLASS 14.0	21-05-29-02
ECLASS 15.0	21-05-29-02		