

Produkt nepoužívejte k
novému vývoji



Podobné ilustraci

Zásuvné transformátory proudu

Zásuvné transformátory proudu se používají všude tam, kde je třeba měřit a zpracovávat vysoké proudy až 5000 A. Naše zásuvné transformátory proudu dodávají sekundární proudy 1 A nebo 5 A. Weidmüller nabízí také kompaktní transformátory proudu s nízkou spotřebou, které převádějí proudy do 600 A na napětí do 333 mV.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 500 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 5 VA, Tolerance class: 0,5
Číslo objednávky	1482220000
Typ	CMA-22-500-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118291254
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2023-12-31T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	CMA-31-500-5A-5VA-0,5

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	75.5 mm	Hloubka (v palcích)	2.9724 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1.378 inch
Šířka	61 mm	Šířka (v palcích)	2.4016 inch
Čistá hmotnost	286 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...70 °C	Provozní teplota	-5 °C...50 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-5 °C	Trvalá provozní teplota, max.	50 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Elektrické vlastnosti

Tolerance class	0,5	Sekundární proud	0...5 A
Teplota primárního vodiče	70 °C	Zátěž	5 VA
Primární proud	500 A		

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	25.00 mm
Lišta	20 x 20 mm	Místo instalace	Vnitřní použití

Koordinace izolace

Standardně	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tolerance class	0,5
------------	--------------------------------------	-----------------	-----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Nákresy