



Vložky USB pro FrontCom ®

Všeobecné objednací údaje

Verze	USB vložka, Přírubová vložka, typ A
Číslo objednávky	1487920000
Typ	IE-BI-USB-3.0-A
GTIN (EAN)	4050118298208
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E471884

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1 g
----------------	-----

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ produktu	USB vložka	Stupeň krytí	IP67 s pouzdrům
--------------	------------	--------------	-----------------

Obecné informace

Připojení 1	USB A	Připojení 2	USB A
Popis výrobku	Přírubová vložka, typ A	Propojení	Typ A
Barevný	černá	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %
Hlavní materiál krytu	PC UL 94 V0	Stínění	360° celkový kryt
Stupeň krytí	IP67 s pouzdrům	Cykly zapojování	≥ 1500

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu	≤ 30 mΩ	Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 500 V DC
Odpor izolace	≥ 1000 MΩ	Proudová zatížitelnost až do 90 °C	3 A

Obecné standardy

Č. osvědčení (DNV)	TAA000022B	Standardní konektor	IEC 61076-3-107
Č. osvědčení (cULus)	E471884		

Důležitá poznámka


Informace o produktu	Vložky USB pro FrontCom ®
----------------------	---------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Nákresy

Rozměrový výkres



Příslušenství

Objímky na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 1,5F288 R	Verze
Číslo	9200520000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0.5
objednávky		mm ² - 1.5 mm ² , Červená
GTIN (EAN)	4032248410361	
Množství	100 ST	