

HSS 4.2-12.7 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení vodičů a kabelů, 4.2 - 12.7 mm, Žlutá
Číslo objednávky	1489580000
Typ	HSS 4.2-12.7 EL Y13M
GTIN (EAN)	4050118299410
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cURus)

E366310

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.77 mm	Hloubka (v palcích)	0.0303 inch
Šířka	20.9 mm	Šířka (v palcích)	0.8228 inch
Délka	13000 mm	Délka (v palcích)	511.81 inch
Čistá hmotnost	220 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -55...135 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Šířka	20.9 mm
Rozsah provozní teploty, max.	135 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C
Barevný	Žlutá	Halogen	Ano
Délka	13000 mm	Základní materiál	Polyolefin
Tištěné znaky	bez	Doporučená odvětví	Výrobní průmysl, Energie, Výrobce zařízení, Stroje
kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	Rozsah provozní teploty	-55...135 °C


Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	35 mm ²
Průřez vodiče, min.	6 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	12.7 mm
Vnější prům. vodiče, min.	4.2 mm	Rychlost smršťování	3:1
Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Šířka textového pole	0 mm
Výška textového pole	20.7 mm	Vnější prům. vodiče	4.2 - 12.7 mm
Průřez připojeného vodiče	6 - 35 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Nákresy



HSS 4.2-12.7 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Verze
Číslo objednávky	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Množství	1 ST	

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze
Číslo objednávky	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 30	Verze
Číslo objednávky	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Množství	1 ST	