

HSS 3.2-9.5 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Označení vodičů a kabelů, 3.2 - 9.5 mm, Bílá |
| Číslo objednávky | 1489660000 |
| Typ | HSS 3.2-9.5 EL W13M |
| GTIN (EAN) | 4050118299359 |
| Množství | 1 items |

HSS 3.2-9.5 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cURus)

E366310

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.77 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0303 inch |
| Šířka | 15.1 mm | Šířka (v palcích) | 0.5945 inch |
| Délka | 13000 mm | Délka (v palcích) | 511.81 inch |
| Čistá hmotnost | 177 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -55...135 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Typ tisku | prázdný | Šířka | 15.1 mm |
| Rozsah provozní teploty, max. | 135 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C |
| Barevný | Bílá | Halogen | Ano |
| Délka | 13000 mm | Základní materiál | Polyolefin |
| Tištěné znaky | bez | Doporučená odvětví | Výrobní průmysl, Energie, Výrobce zařízení, Stroje |
| kompatibilní tiskárna | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | Rozsah provozní teploty | -55...135 °C |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Halogen | Ano | Průřez vodiče, max. | 16 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 4 mm ² | Vnější prům. vodiče, max. | 9.5 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 3.2 mm | Rychlost smršťování | 3:1 |
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C | Šířka textového pole | 0 mm |
| Výška textového pole | 14.9 mm | Vnější prům. vodiče | 3.2 - 9.5 mm |
| Průřez připojeného vodiče | 4 - 16 mm ² | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Nákresy



HSS 3.2-9.5 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|------------|
| Typ | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Verze |
| Číslo objednávky | 1426210000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| Množství | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | MULTIMARK ROLLER 115 | Verze |
| Číslo objednávky | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | MULTIMARK ROLLER 30 | Verze |
| Číslo objednávky | 1357430000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | |
| Množství | 1 ST | |