

**HSS 6.4-19.1 EL W10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Označení vodičů a kabelů, 6.4 - 19.1 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">1489680000</a>
Typ	HSS 6.4-19.1 EL W10M
GTIN (EAN)	4050118299366
Množství	1 items

## HSS 6.4-19.1 EL W10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda  
UL File Number Search [Web UL](#)  
Č. osvědčení (cURus) E366310

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.77 mm	Hloubka (v palcích)	0.0303 inch
Šířka	30.9 mm	Šířka (v palcích)	1.2165 inch
Délka	10000 mm	Délka (v palcích)	393.7 inch
Čistá hmotnost	256.96 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -55...135 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Šířka	30.9 mm
Rozsah provozní teploty, max.	135 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C
Barevný	Bílá	Halogen	Ano
Délka	10000 mm	Základní materiál	Polyolefin
Tištěné znaky	bez	Doporučená odvětví	Výrobní průmysl, Energie, Výrobce zařízení, Stroje
kompatibilní tiskárna	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	Rozsah provozní teploty	-55...135 °C

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	70 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	16 mm <sup>2</sup>	Vnější prům. vodiče, max.	19.1 mm
Vnější prům. vodiče, min.	6.4 mm	Rychlost smršťování	3:1
Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Šířka textového pole	0 mm
Výška textového pole	30.7 mm	Vnější prům. vodiče	6.4 - 19.1 mm
Průřez připojeného vodiče	16 - 70 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**HSS 6.4-19.1 EL W10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**



## HSS 6.4-19.1 EL W10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Inkoustové pásy



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1426210000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Množství	1 ST	

## THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 30	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1357430000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Množství	1 ST	