



Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Číslo objednávky	1491310000
Typ	KQIG-M8/-6
GTIN (EAN)	4050118301298
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	2.35 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%


Konektory

Průřez vodiče, max.	6 mm ²	Průřez vodiče, min.	4 mm ²
Průřez vodiče	6 mm ²	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PC	Otvor	C 8
Identifikační barva	žlutá barva	Vnitřní průměr hřídele (d1)	3.6 mm
Vnější průměr hřídele (d3)	14 mm	Délka připojení (l)	26 mm
Vnitřní průměr objímky (d2)	8.4 mm	Vnitřní průměr objímky (d4)	6.4 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Nákresy



Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

Typ	CTI 6	Verze
Číslo	9006120000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² , 6mm ² , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190044527	
Množství	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Verze
Číslo	9202850000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, 0.5mm ² , 6mm ² , Oválné krimpování, Souběžné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248517855	
Množství	1 ST	