



Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| Číslo objednávky | 1491330000 |
| Typ | KQIG-M5/-10 |
| GTIN (EAN) | 4050118301335 |
| Množství | 50 items |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 3.08 g |
|----------------|--------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Konektory

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| Průřez vodiče, max. | 10 mm ² | Průřez vodiče, min. | 10 mm ² |
| Průřez vodiče | 10 mm ² | Izolace | K dispozici |
| Materiál - plast | PA | Otvor | C 5 |
| Identifikační barva | červená barva | Vnitřní průměr hřídele (d1) | 4.5 mm |
| Vnější průměr hřídele (d3) | 10.5 mm | Délka připojení (l) | 24.1 mm |
| Vnitřní průměr objímky (d2) | 5.3 mm | Vnitřní průměr objímky (d4) | 8 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

Nákresy



Příslušenství**Nářadí**

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | EPG 60 | Verze |
| Číslo | 2453810000 | Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 300mm ² , Šestihřanné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HPG 60 | Verze |
| Číslo | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , Šestihřanné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | |
| Množství | 1 ST | |