



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

### Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0.14 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> , Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">1491490000</a>
Typ	VSRI/0,1-0,5
GTIN (EAN)	4050118301533
Množství	50 items

**Technické údaje****Osvědčení**

ROHS Shoda

**Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost 0.52 g

**Shoda produktu s prostředím**Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%**Konektory**

Průřez vodiče, max.	0.5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Izolace	Plně izolováno	Materiál - plast	Polyolefin
Délka 1 (I1)	24.5 mm	Identifikační barva	žlutá barva
Vnitřní průměr hřídele (d1)	1.4 mm	Délka 2 (I2)	11.5 mm
Vnitřní průměr objímky (d4)	3.1 mm		

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

**Nákresy**

