



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
Číslo objednávky	1491530000
Typ	VSRI/4,0-6,0
GTIN (EAN)	4050118301724
Množství	20 items

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 2.02 g

Shoda produktu s prostředímStav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%**Konektory**

Průřez vodiče, max.	6 mm ²	Průřez vodiče, min.	4 mm ²
Izolace	Plně izolováno	Materiál - plast	Polyetylén
Délka 1 (I1)	41 mm	Identifikační barva	žlutá barva
Vnitřní průměr hřídele (d1)	3.6 mm	Délka 2 (I2)	15 mm
Vnitřní průměr objímky (d4)	6.5 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Nákresy

