



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Transparentní, Žlutá
Číslo objednávky	1491590000
Typ	VEI/4-6
GTIN (EAN)	4050118301434
Množství	100 items

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 1.55 g

Shoda produktu s prostředímStav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%**Konektory**

Průřez vodiče, max.	6 mm ²	Průřez vodiče, min.	4 mm ²
Izolace	Plně izolováno	Materiál - plast	PA
Délka 1 (I1)	17.7 mm	Identifikační barva	žlutá čirá barva
Vnitřní průměr hřídele (d1)	3.4 mm	Délka 2 (I2)	8.5 mm
Vnitřní průměr objímky (d4)	9.2 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Nákresy

