



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 10 mm ² , 10 mm ² , Transparentní
Číslo objednávky	1491610000
Typ	VEI/-10
GTIN (EAN)	4050118301397
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	2.32 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Konektory

Průřez vodiče, max.	10 mm ²	Průřez vodiče	10 mm ²
Izolace	Plně izolováno	Materiál - plast	PA
Délka 1 (I1)	22 mm	Identifikační barva	čirá barva
Vnitřní průměr hřídele (d1)	5 mm	Délka 2 (I2)	8 mm
Vnitřní průměr objímky (d4)	11.8 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Nákresy

