



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Červená |
| Číslo objednávky | <a href="#">1491640000</a>   |
| Typ              | VFSKHI/05-1,0/285  |
| GTIN (EAN)       | 4050118301557  |
| Množství         | 100 items  |

## Technické údaje

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Rozměry a hmotnosti

|                |        |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 0.82 g |
|----------------|--------|

### Shoda produktu s prostředím

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                  |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                    |
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1                        |
| SCIP  | 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3 |

### Konektory

|                        |                   |                      |                                 |
|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| Průřez vodiče, max.    | 1 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.  | 0.5 mm <sup>2</sup>             |
| Průřez vodiče          | 1 mm <sup>2</sup> | Izolace              | K dispozici, Částečně izolované |
| Materiál - plast       | PVC               | Délka 1 (l1)         | 19 mm                           |
| Identifikační barva    | červená barva     | Šířka připojení (d2) | 2.8 mm                          |
| Hustota připojení (d3) | 0.5 mm            |                      |                                 |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000516    | ETIM 9.0    | EC000516    |
| ETIM 10.0   | EC000516    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 |             |             |

**Nákresy**



## Příslušenství

### Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HTI 15                     | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9014400000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,             |
| objednávky |                            | 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Dvojitě krimpování                       |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | CTI 6                      | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9006120000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm <sup>2</sup> , |
| objednávky |                            | 6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování                           |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | CTI 6 G                    | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9202850000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,             |
| objednávky |                            | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Souběžné krimpování     |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |