



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Číslo objednávky	1492130000
Typ	KQI-M10/-1
GTIN (EAN)	4050118302158
Množství	100 items

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 1.83 g

Shoda produktu s prostředímStav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%**Konektory**

Průřez vodiče, max.	1 mm ²	Průřez vodiče, min.	0.5 mm ²
Průřez vodiče	1 mm ²	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PC	Otvor	M10
Identifikační barva	červená barva	Vnitřní průměr hřídele (d1)	1.6 mm
Vnější průměr hřídele (d3)	18 mm	Délka připojení (l)	25 mm
Vnitřní průměr objímky (d2)	10.5 mm	Vnitřní průměr objímky (d4)	4 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Nákresy



Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTI 15	Verze
Číslo	9014400000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
objednávky		0.5mm ² , 2.5mm ² , Dvojitě krimpování
GTIN (EAN)	4008190159412	
Množství	1 ST	
Typ	CTI 6	Verze
Číslo	9006120000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² ,
objednávky		6mm ² , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování
GTIN (EAN)	4008190044527	
Množství	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Verze
Číslo	9202850000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
objednávky		0.5mm ² , 6mm ² , Oválné krimpování, Souběžné krimpování
GTIN (EAN)	4032248517855	
Množství	1 ST	