



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

### Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Číslo objednávky | <a href="#">1492270000</a>   |
| Typ              | KQI-M3,5/-2,5  |
| GTIN (EAN)       | 4050118302134  |
| Množství         | 100 items  |

**Technické údaje****Osvědčení**

ROHS Shoda

**Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost 0.79 g

**Shoda produktu s prostředím**Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%**Konektory**

|                             |                     |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Průřez vodiče, max.         | 2.5 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.         | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče               | 2.5 mm <sup>2</sup> | Izolace                     | K dispozici         |
| Materiál - plast            | PC                  | Otvor                       | M 3.5               |
| Identifikační barva         | modrá barva         | Vnitřní průměr hřídele (d1) | 2.3 mm              |
| Vnější průměr hřídele (d3)  | 6 mm                | Délka připojení (l)         | 17 mm               |
| Vnitřní průměr objímky (d2) | 3.7 mm              | Vnitřní průměr objímky (d4) | 4.4 mm              |

**Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

Nákresy



**Příslušenství****Crimping tools**

Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HTI 15                     | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9014400000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,             |
| objednávky |                            | 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Dvojitě krimpování                       |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | CTI 6                      | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9006120000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm <sup>2</sup> , |
| objednávky |                            | 6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování                           |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | CTI 6 G                    | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9202850000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,             |
| objednávky |                            | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Souběžné krimpování     |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |