



Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Číslo objednávky	1492530000
Typ	KQIG-M3,5/-1
GTIN (EAN)	4050118302370
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.57 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Konektory

Průřez vodiče, max.	1 mm ²	Průřez vodiče, min.	0.5 mm ²
Průřez vodiče	1 mm ²	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PC	Otvor	C 3,5
Identifikační barva	červená barva	Vnitřní průměr hřídele (d1)	1.6 mm
Vnější průměr hřídele (d3)	6 mm	Délka připojení (l)	17 mm
Vnitřní průměr objímky (d2)	3.7 mm	Vnitřní průměr objímky (d4)	4 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Nákresy



Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTI 15	Verze
Číslo	9014400000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
objednávky		0.5mm ² , 2.5mm ² , Dvojitě krimpování
GTIN (EAN)	4008190159412	
Množství	1 ST	
Typ	CTI 6	Verze
Číslo	9006120000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² ,
objednávky		6mm ² , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování
GTIN (EAN)	4008190044527	
Množství	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Verze
Číslo	9202850000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
objednávky		0.5mm ² , 6mm ² , Oválné krimpování, Souběžné krimpování
GTIN (EAN)	4032248517855	
Množství	1 ST	