

KQN-M10/-120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² |
| Číslo objednávky | 1493330000 |
| Typ | KQN-M10/-120 |
| GTIN (EAN) | 4050118303070 |
| Množství | 25 items |

KQN-M10/-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 47.7 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Konektory

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| Průřez vodiče | 120 mm ² | Izolace | není k dispozici |
| Otvor | M10 | Vnitřní průměr hřídele (d1) | 16.5 mm |
| Vnější průměr hřídele (d3) | 24 mm | Délka hřídele (a) | 22 mm |
| Délka připojení (l) | 44 mm | Vnitřní průměr objímky (d2) | 10.5 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

Drawings



KQN-M10/-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Nářadí




Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | EPG 60 | Verze |
| Číslo | 2453810000 | Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , |
| objednávky | | 300mm ² , Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování |
| Množství | 1 ST | |

... pro tubulární kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ES EPG/HPG 60 WM 120 | Verze |
| Číslo | 2469610000 | Vložka nástroje k nalisování koncovek, 120mm ² , WM krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118484007 | |
| Množství | 1 ST | |

KQN-M10/-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

... pro kompresní kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ES EPG/HPG 60 HEX 120 | Verze |
| Číslo | 2505230000 | Vložka nástroje k nalisování koncovek, 120mm ² , Šestihřanné krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118519624 | |
| Množství | 1 ST | |

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HPG 60 | Verze |
| Číslo | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , Šestihřanné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | |
| Množství | 1 ST | |

KQN-M10/-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
 - elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
 - Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
 - Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ | ES APG 80 WM 120 | Verze |
| Číslo | 1502540000 | 120mm ² , WM krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118310429 | |
| Množství | 1 ST | |

... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
 - elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
 - Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
 - Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ES APG 80 HEX 120 | Verze |
| Číslo | 1502700000 | 120mm ² , Šestihřanné krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118310931 | |
| Množství | 1 ST | |