



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, 0,5 mm ² - 1 mm ²
Číslo objednávky	1493550000
Typ	KQNG-M3,5/-1
GTIN (EAN)	4050118303155
Množství	100 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2026-03-31T00:00:00+02:00

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.48 g

Shoda produktu s prostředímStav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%**Konektory**

Průřez vodiče, max.	1 mm ²	Průřez vodiče, min.	0.5 mm ²
Izolace	není k dispozici	Otvor	C 3,5
Vnitřní průměr hřídele (d1)	1.6 mm	Vnější průměr hřídele (d3)	6 mm
Délka hřídele (a)	5 mm	Délka připojení (l)	11 mm
Vnitřní průměr objímky (d2)	3.7 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Nákresy



Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro neizolované konektory
Rolovaná kabelová oka, válcová kabelová oka, piny svorek,
paralelní a sériové konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTN 21	Verze
Číslo objednávky	9014610000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² , 6mm ² , Krimpování - odsazení
GTIN (EAN)	4008190152734	
Množství	1 ST	