



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² , Žádné |
| Číslo objednávky | 1494780000 |
| Typ | VSTN/-120 |
| GTIN (EAN) | 4050118304282 |
| Množství | 25 items |

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 82.12 g


Shoda produktu s prostředímStav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%**Konektory**

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Průřez vodiče, max. | 120 mm ² | Průřez vodiče | 120 mm ² |
| Izolace | není k dispozici | Vnitřní průměr hřídele (d1) | 15 mm |
| Vnější průměr hřídele (d3) | 20 mm | Délka připojení (l) | 65 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

Nákresy



VSTN/-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krimpovací nástroj pro tubulární (EN 13600) a kompresní kabelová oka (DIN 46235)



Krimpovací nástroje pro tubulární a kompresní kabelová oka s otočnou krimpovací hvězdou.

- Integrovaná krimpovací hvězda pro různé průřezy
- Šestihřanné krimpovací nástroje pro kompresní kabelová oka
- WM-Form krimpovací nástroje pro tubulární kabelová oka
- široký rozsah zpracování do 70 nebo 120 mm²

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | PZ RK 10/120 | Verze | |
| Číslo | 1500450000 | Verze | 10mm ² , 120mm ² , Šestihřanné krimpování, WM krimpování |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118309065 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | EPG 60 | Verze | |
| Číslo | 2453810000 | Verze | Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 300mm ² , Šestihřanné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | | |
| Množství | 1 ST | | |

VSTN/-120


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

... pro tubulární kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ES EPG/HPG 60 WM 120 | Verze |
| Číslo | 2469610000 | Vložka nástroje k nalisování koncovek, 120mm ² , WM krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118484007 | |
| Množství | 1 ST | |

... pro kompresní kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ES EPG/HPG 60 HEX 120 | Verze |
| Číslo | 2505230000 | Vložka nástroje k nalisování koncovek, 120mm ² , Šestihhrané krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118519624 | |
| Množství | 1 ST | |

VSTN/-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
 - elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
 - Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
 - Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HPG 60 | Verze |
| Číslo | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , Šestihranné krimpování, WM krimpování, |
| objednávky | | Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | |
| Množství | 1 ST | |

... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
 - elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
 - Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
 - Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ | ES APG 80 WM 120 | Verze |
| Číslo | 1502540000 | 120mm ² , WM krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118310429 | |
| Množství | 1 ST | |

Příslušenství**... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)**

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ES APG 80 HEX 120 | Verze |
| Číslo | 1502700000 | 120mm ² , Šestihorné krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118310931 | |
| Množství | 1 ST | |