

**KRN-M12/-150 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| Číslo objednávky | <a href="#">1494970000</a>  |
| Typ              | KRN-M12/-150 S  |
| GTIN (EAN)       | 4050118304459   |
| Množství         | 10 items  |

## KRN-M12/-150 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Rozměry a hmotnosti

|                |        |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 76.3 g |
|----------------|--------|

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

### Technické údaje

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Verze | Euro řada, úzká příruba |
|-------|-------------------------|

### Konektory

|                             |                     |                            |                     |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Průřez vodiče, max.         | 150 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.        | 150 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče               | 150 mm <sup>2</sup> | Izolace                    | není k dispozici    |
| Otvor                       | M 12                | Identifikační barva        | Žádné               |
| Vnitřní průměr hřídele (d1) | 16.3 mm             | Vnější průměr hřídele (d3) | 21.3 mm             |
| Délka hřídele (a)           | 29 mm               | Délka připojení (l)        | 59 mm               |
| Vnitřní průměr objímky (d2) | 13 mm               | Šířka příruby (b)          | 22 mm               |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001051    | ETIM 9.0    | EC001051    |
| ETIM 10.0   | EC001051    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 |             |             |

**Nákresy**



## KRN-M12/-150 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | EPG 45                     | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1500830000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Šestihranné |
| objednávky |                            | krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové                   |
| GTIN (EAN) | 4050118309317              | krimpování, Oválné krimpování  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

### ... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ        | ES EPG 45 WM 150           | Verze                              |
| Číslo      | <a href="#">1994550000</a> | 150mm <sup>2</sup> , WM krimpování |
| objednávky |                            |                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118379785              |                                    |
| Množství   | 1 ST                       |                                    |

## Příslušenství

### ... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ES EPG 45 HEX 150          | Verze                                       |
| Číslo      | <a href="#">1994540000</a> | 150mm <sup>2</sup> , Šestihřanné krimpování |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118379778              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |

### Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | EPG 60                     | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2453810000</a> | Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Šestihřanné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118468434              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

## KRN-M12/-150 S


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ... pro tubulární kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ES EPG/HPG 60 WM 150       | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2469620000</a> | Vložka nástroje k nalisování koncovek, 150mm <sup>2</sup> , WM krimpování |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118483871              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |

### ... pro kompresní kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ES EPG/HPG 60 HEX 150      | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2505240000</a> | Vložka nástroje k nalisování koncovek, 150mm <sup>2</sup> , Šestihhranné krimpování |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118519631              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |

## KRN-M12/-150 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
  - elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
  - Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
  - Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HPG 60                     | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Šestihranné krimpování, WM krimpování, |
| objednávky |                            | Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování            |
| GTIN (EAN) | 4050118468427              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

### ... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
  - elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
  - Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
  - Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ        | ES APG 80 WM 150           | Verze                              |
| Číslo      | <a href="#">1502550000</a> | 150mm <sup>2</sup> , WM krimpování |
| objednávky |                            |                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118310825              |                                    |
| Množství   | 1 ST                       |                                    |

**Příslušenství****... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)**

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

**Všeobecné objednávací údaje**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ES APG 80 HEX 150          | Verze                                      |
| Číslo      | <a href="#">1502720000</a> | 150mm <sup>2</sup> , Šestihorné krimpování |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118310900              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |