



Podobné ilustraci

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | kabelové oko, konec svorky, 0.75 mm ² , 0.5 mm ² - 0.75 mm ² |
| Číslo objednávky | 1495020000 |
| Typ | KRN-M4/-0,75 |
| GTIN (EAN) | 4050118304817 |
| Množství | 100 items |
| Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| K dispozici do | 2026-03-31T00:00:00+02:00 |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 0.77 g |
|----------------|--------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické údaje

| | |
|-------|-----------------------|
| Verze | Euro řada, standardní |
|-------|-----------------------|

Konektory

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| Průřez vodiče, max. | 0.75 mm ² | Průřez vodiče, min. | 0.5 mm ² |
| Průřez vodiče | 0.75 mm ² | Izolace | není k dispozici |
| Otvor | M 4 | Identifikační barva | Žádné |
| Vnitřní průměr hřídele (d1) | 1.4 mm | Vnější průměr hřídele (d3) | 3 mm |
| Délka hřídele (a) | 6 mm | Délka připojení (l) | 14 mm |
| Vnitřní průměr objímky (d2) | 4.3 mm | Šířka příruby (b) | 8.5 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001051 | ETIM 9.0 | EC001051 |
| ETIM 10.0 | EC001051 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 | | |

Nákresy



Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro neizolované konektory
Rolovaná kabelová oka, válcová kabelová oka, piny svorek,
paralelní a sériové konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|--|
| Typ | HTN 21 | Verze |
| Číslo objednávky | 9014610000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² , 6mm ² , Krimpování - odsazení |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | |
| Množství | 1 ST | |