



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | kabelové oko, konec svorky, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Číslo objednávky | <a href="#">1495230000</a>  |
| Typ              | KWN-M5/-1,5 90  |
| GTIN (EAN)       | 4050118304749   |
| Množství         | 100 items   |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 1.6 g |
|----------------|-------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Technické údaje

|       |               |
|-------|---------------|
| Verze | Euro řada 90° |
|-------|---------------|

## Konektory

|                             |                     |                            |                   |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Průřez vodiče, max.         | 1.5 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.        | 1 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče               | 1.5 mm <sup>2</sup> | Izolace                    | není k dispozici  |
| Otvor                       | M 5                 | Identifikační barva        | Žádné             |
| Vnitřní průměr hřídele (d1) | 1.9 mm              | Vnější průměr hřídele (d3) | 3.9 mm            |
| Délka hřídele (a)           | 5 mm                | Délka připojení (l)        | 10 mm             |
| Vnitřní průměr objímky (d2) | 5.3 mm              | Šířka příruby (b)          | 10 mm             |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001051    | ETIM 9.0    | EC001051    |
| ETIM 10.0   | EC001051    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 |             |             |

**Nákresy**



## KWN-M5/-1,5 90

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Crimping tools



Krimpovací kleště pro neizolované konektory  
Rolovaná kabelová oka, válcová kabelová oka, piny svorek,  
paralelní a sériové konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

### Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |  |
|---------------------|----------------------------|--|
| Typ                 | HTN 21                     | Verze  |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">9014610000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm <sup>2</sup> ,<br>6mm <sup>2</sup> , Krimpování - odsazení |
| GTIN (EAN)          | 4008190152734              |  |
| Množství            | 1 ST                       |  |