

**KWN-M16/-185 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | kabelové oko, konec svorky, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup> |
| Číslo objednávky | <a href="#">1495370000</a>  |
| Typ              | KWN-M16/-185 45   |
| GTIN (EAN)       | 4050118305074   |
| Množství         | 20 items  |

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 128.4 g

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Technické údaje

Verze Euro řada, 45°

### Konektory

|                             |                     |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Průřez vodiče, max.         | 185 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.         | 185 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče               | 185 mm <sup>2</sup> | Izolace                     | není k dispozici    |
| Otvor                       | M 16                | Identifikační barva         | Žádné               |
| Vnitřní průměr hřídele (d1) | 19 mm               | Vnější průměr hřídele (d3)  | 24 mm               |
| Délka hřídele (a)           | 29 mm               | Vnitřní průměr objímky (d2) | 17 mm               |
| Šířka příruby (b)           | 35 mm               |                             |                     |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001051    | ETIM 9.0    | EC001051    |
| ETIM 10.0   | EC001051    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 |             |             |

**Nákresy**



## Příslušenství

### Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | EPG 60                     | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2453810000</a> | Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , |
| objednávky |                            | 300mm <sup>2</sup> , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování -     |
| GTIN (EAN) | 4050118468434              | odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování                       |
| Množství   | 1 ST                       |  |

### ... pro tubulární kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ES EPG/HPG 60 WM 185       | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2469630000</a> | Vložka nástroje k nalisování koncovek, 185mm <sup>2</sup> , WM krimpování |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118484038              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |

## KWN-M16/-185 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ... pro kompresní kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ES EPG/HPG 60 HEX 185      | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2505250000</a> | Vložka nástroje k nalisování koncovek, 185mm <sup>2</sup> , Šestihřanné krimpování |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118519617              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

### Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HPG 60                     | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Šestihřanné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118468427              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

## KWN-M16/-185 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
  - elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
  - Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
  - Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ        | ES APG 80 WM 185           | Verze                              |
| Číslo      | <a href="#">1502570000</a> | 185mm <sup>2</sup> , WM krimpování |
| objednávky |                            |                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118310528              |                                    |
| Množství   | 1 ST                       |                                    |

### ... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
  - elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
  - Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
  - Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ES APG 80 HEX 185          | Verze                                       |
| Číslo      | <a href="#">1502730000</a> | 185mm <sup>2</sup> , Šestihřanné krimpování |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118310726              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |